


Pannello anteriore, profilo a U, schermatura Refrofit, 3 U, 42 CV, 2,5 mm, al, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore

CODICE A CATALOGO

20848-047



Pannello frontale con profilo a U per guarnizione EMC in tessuto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Profilo a U, pannello frontale, al, 2,5 mm, anteriore anodizzato, posteriore conduttivo

Per guarnizione in tessuto EMC

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 3U

Larghezza rack: 42HP

Quantità imballaggio: 1

Tipo di accessorio: Pannello anteriore

Montaggio: Parte anteriore avvitabile

Tipo di guarnizione EMC: Tessile

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: No

Conforme a.: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Profondità (D): 2.5mm

Schermatura EMC: No (adattabile a posteriori)

Fine: Anodizzato; Passivato

Altezza (H): 128.4mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello anteriore

Tipo: Pannello anteriore senza maniglia

Larghezza (W): 213mm

Net Weight: 0.18kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.

14 ... 84 CV: Profilo a U multicopia (pannello frontale con profili crimpati).


Differenze di finitura tra 2 ... 12 CV e 14 ... 84 CV.

2 ... 12 HP: Profilo a U monocomponente

Ordinare separatamente la guarnizione EMC in tessuto.

Quantità confezione standard: Da 2 a 28 CV: 5 pezzi, da 42 a 84 CV: 1 pezzo, fornito solo in confezioni standard (SPQ).

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE