



Vite a testa cilindrica, Pozidriv, intaglio a croce M2,5 x 16, acciaio nichelato, 100 pezzi

CODICE A CATALOGO

21101-222



Vite a testa cilindrica, Pozidrive.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Vite a testa cilindrica, pozidrive

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Lunghezza: 16mm

Fine: Nichelato

Quantità imballaggio: 100

Dimensione filettatura: M2,5

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Unità plug-in tipo telaio

Tipo di prodotto: Vite

Tipo: Vite a testa cilindrica

Funziona con: Backplane; Adattatori per test

Net Weight: 0.068kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE