


# Kit di schermatura EMC in acciaio inox per pannello frontale, per pannelli frontali a U, 6 U, 100 pezzi

CODICE A CATALOGO

**21102-108**



Le guarnizioni EMC in acciaio inossidabile sono inserite in una fessura sul lato destro dei pannelli anteriori a forma di U.

La guarnizione sarà agganciata alla staffa del pannello anteriore destro, alla staffa da 19" o al profilo posteriore del portasatelliti

## CARATTERISTICHE

La guarnizione EMC in acciaio inox per i pannelli anteriori SCHROFF a U offre eccellenti prestazioni in termini di efficacia della schermatura e un'enorme gamma di temperature da -200 a +160°C.

Facile montaggio agganciando la guarnizione sulla staffa del pannello anteriore destro, sulla staffa da 19" o sul profilo posteriore del portapacchi

Intervallo di temperatura da -200 a +160°C..

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Altezza cremagliera: 6U

Quantità imballaggio: 100

Materiale: Acciaio inossidabile

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; PropacPRO; Unità plug-in tipo telaio

Tipo di prodotto: Kit di schermatura

Larghezza rack: 100HP

Funziona con: Subracks; Casi; Pannelli anteriori

Gross Weight: 0.182kg


## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Le guarnizioni EMC (in acciaio inox) sono necessarie per schermare i pannelli anteriori.

## SCHEMI

---



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**