

# Rack Safety Plus, 3 U, 400 V CA, CEE

## CODICE A CATALOGO

**21270-001**



L'unità nVent SCHROFF rack Safety Plus è un'unità di distribuzione dell'alimentazione da 19" utilizzata per fornire l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale. Inoltre, è dotato di una funzione di arresto di emergenza.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Unità di distribuzione dell'alimentazione da 3 U con funzione di arresto di emergenza

Fornisce l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale

Ingresso di rete trifase da 400 V o monofase da 230 V con fusibili di rete

Uscite c.a. con diversi tipi di connettore, attivate tramite interruttore ON/OFF

Uscite CA permanenti (assistenza)

Tutte le uscite sono protette da interruttori automatici

La funzione di arresto di emergenza soddisfa i requisiti EN 60947-5-1 ed EN 60204-1 ed è a prova di atti vandalici

È possibile collegare al sistema un pulsante di arresto di emergenza esterno aggiuntivo

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Distributore di potenza

Funziona con: Varistar CP; Novastar

Funzione: Arresto di emergenza

Tensione di ingresso CA: 400V

Numero di fasi: 3

Filtro EMC: Sì

Limitatore di sovratensione: Sì

Limitatore di corrente di spunto: Sì

Dispositivo di corrente residua: Sì

Coperchio dell'interruttore di circuito: Sì

Altezza cremagliera: 3U

Tipo di presa: SCHUKO; IEC C13

Tipo di accessorio: Accessori per la distribuzione dell'alimentazione

Net Weight: 13kg

Quantità imballaggio: 1

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per la configurazione esatta delle funzioni opzionali e la configurazione di esempio, fare riferimento alla tabella relativa agli articoli forniti.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**