

Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC

CODICE A CATALOGO

21272-003



CARATTERISTICHE

19", 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Supplies AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch

208 V phase to phase or phase to neutral or 240 V phase to phase mains input

AC outputs with different connector types, switched by ON/OFF switch

Permanent AC Outputs (Service)

All outputs are protected by circuit breakers

The emergency stop function meets the requirements of EN 60947-5-1 and EN 60204-1 and is vandalism-proof

An additional external emergency stop push button can be connected to the system

UL pending

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Distributore di potenza

Funziona con: Varistar CP; Novastar

Funzione: Arresto di emergenza

Tensione di ingresso CA: 208 – 240V

Numero di fasi: 1

Filtro EMC: No

Limitatore di sovratensione: No

Limitatore della corrente di spunto: No

Dispositivo di corrente residua: No

Coperchio dell'interruttore automatico: No

Altezza del rack: 3U

Tipo di presa: IEC C13 lockable

Tipo di accessorio: Accessori per la distribuzione di energia

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

For exact configuration of optional features and example configuration please refer to the item(s) delivered table.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE