


Kit sottorack EuropacPRO 19" per ferrovie, schermato, EN 50155, CompactPCI, 3 U, 84 CV, 235 mm

CODICE A CATALOGO

21500-081



Supporto per applicazioni ferroviarie, conforme allo standard EN50155, per applicazioni PCI compatte.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Testato per urti e vibrazioni in conformità alla norma EN 50155, parte 12.2.11

La staffa da 19" è fissata saldamente al pannello laterale (saldato a freddo) ed è particolarmente adatta per le elevate sollecitazioni meccaniche (resistenza alle vibrazioni)

La doppia posizione di avvitamento da 19" aumenta ulteriormente la sicurezza (standard NFF)

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15

Struttura in alluminio

Fornito in confezione piatta salvaspazio

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 3U

Quantità imballaggio: 1

Per il montaggio: Backplane

Profondità scheda: 160mm

Tipo di guarnizione: Tessile EMC

Tolleranza agli urti e alle vibrazioni: 5g (force)

Impugnatura inclusa: Sì

Montaggio: Rack

Conforme a.: IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11; EN 50155 parte 12.2.11

Profondità: 235mm

Schermatura EMC: Sì

Fine: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Portasatelliti/telaio

Larghezza rack: 84HP

Carico statico: 15kg

Net Weight: 2.042kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I rapporti dei test sono disponibili online.

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE