


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding, 3 U, 475 mm

CODICE A CATALOGO

24563-136



Non-shielded subrack for backplane mounting.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Aluminum construction

IP 20, in accordance with IEC 60529

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Horizontal rail type "light"

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 3U

Profondità: 475mm

Quantità nella confezione: 1

Per il montaggio: Backplane

Profondità scheda: 160mm; 220mm; 280mm; 340mm

Tipo di guarnizione EMC: Acciaio inox (installabile in un secondo momento)

Maniglia in dotazione: No

Montaggio: Rack

È conforme a: CODICE 60297-3-103

Schermatura EMC: No

Finitura: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Rack secondario/Telaio

Larghezza rack: 84HP

Carico statico: 11kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE