




Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, pesante, schermatura retrofit, 6 U, 235 mm

CODICE A CATALOGO

24563-462



Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Guida orizzontale tipo "Heavy"

Resistenza agli urti e alle vibrazioni fino a 5 g.

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Testato per urti e vibrazioni in base agli standard tedeschi "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Carico installato fino a 15 kg

Versione senza maniglie anteriori

Fornito in confezione piatta salvaspazio

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 6U

Profondità: 235mm

Quantità imballaggio: 1

Per il montaggio: Backplane

Profondità scheda: 160mm; 220mm

Tipo di guarnizione: Tessile EMC

Tolleranza agli urti e alle vibrazioni: 5g (force)

Impugnatura inclusa: No

Montaggio: Rack

Conforme a.: IEC 60297-3-103

Schermatura EMC: No

Fine: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Portasatelliti/telaio

Larghezza rack: 84HP

Carico statico: 15kg

Net Weight: 2.03kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE