



Profilato a divisione 6 U per montaggio combinato, robusto

CODICE A CATALOGO

24566-400



Il supporto è imbullonato nei fori della griglia delle guide orizzontali e consente la suddivisione di un portasatelliti a 6 U in parti 2 x 3 U.



CARATTERISTICHE

Ordinare separatamente la guida orizzontale centrale ("pesante" o "leggera")

Piastra di separazione per il montaggio combinato in un unico supporto (installazione 6U e 2 installazioni 3U)

Il lato anteriore deve essere coperto da un pannello anteriore 2HP

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Kit di montaggio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo: Combinato, robusto

Funziona con: Subracks

Materiale: Lega di zinco

Altezza cremagliera: 6U

Quantità imballaggio: 2

Net Weight: 0.25kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE