


Sistema CPCI per alimentatore collegabile, orizzontale, 3 U, 6 slot

CODICE A CATALOGO

24579-080





Sistema CompactPCI da 3 U con gabbia per schede orizzontale per sei schede da 6 U, sei schede RTM e un alimentatore collegabile CompactPCI da 3 U. Possibilità di assemblare fino a tre alimentatori collegabili.

CERTIFICAZIONI





CARATTERISTICHE

Conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/.11; backplane conforme a PICMG 2,0 rev. 3,0

Sistema con gabbia orizzontale per schede. Formato scheda anteriore: 6 U, 160 mm di profondità; i/o posteriore: 6 U, profondità 80 mm

Backplane (backplane di segnale e alimentazione in un'unica unità) a 6 slot, 6 U, 64 bit, slot di sistema sinistro, connettore di alimentazione (2 x P 47)

Dissipazione del calore mediante ventola hot-swap (flusso d'aria da sinistra a destra)

Predisposto per l'assemblaggio di un alimentatore CompactPCI da 19" (3 U, 8 CV)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di slot: 6

Tipo: Montaggio su rack da 19"

Tipo backplane: 6 U CompactPCI

Trasferimento dati: Bus PCI a 64 bit

Potenza per slot: 40W

Tensione di ingresso CA: 100 - 240V

Direzione del flusso d'aria: Da sinistra a destra

Altezza cremagliera: 3U

Tipo di alimentatore: (1) alimentatore collegabile

Alimentatore incluso: No

I/o posteriore: Sì

Conforme a.: PICMG 2,0 R3.0

Profondità: 275mm

Altezza: 132.5mm

Larghezza: 449mm

Net Weight: 8.57kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

Versione da 48 V CC su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff

TRACHTE



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF