


CPCI System for Pluggable PSU, Horizontal, 3 U, 6 Slot

CODICE A CATALOGO

24579-080



3 U CompactPCI System with horizontal Card Cage for six 6 U Boards, six RTM Boards and one CompactPCI 3 U Pluggable Power Supply. Option to assemble up to three pluggable Power Supplies.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

In accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG 2.0 rev. 3.0

System with horizontal card cage. Board format Front: 6 U, 160 mm deep; Rear I/O: 6 U, 80 mm deep

Backplane (signal and power backplane in one unit) 6 slot, 6 U, 64 bit, System slot left, Power connector (2 x P 47)

Heat dissipation by hot-swap fan unit (airflow left to right)

Prepared for the assembly of a 19" CompactPCI power supply (3 U, 8 HP)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 6

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: 6 U CompactPCI

Trasferimento dati: Bus PCI a 64 bit

Potenza per slot: 40W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Da sinistra a destra

Altezza del rack: 3U

Tipo di alimentazione: (1) PSU collegabile

Alimentazione inclusa: No

I/O posteriore: Sì

È conforme a: PICMG 2.0 R3.0

Profondità: 275mm

Altezza: 132.5mm

Larghezza: 449mm

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Modified systems available on request.

48 VDC version on request.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE