


Sistema CPCI con alimentatore collegabile, PSB H.110, 4 U, 8 slot

CODICE A CATALOGO

24579-135



Sistema CompactPCI da 4 U con PSB e H.110, con gabbia per schede orizzontale per otto schede da 6 U, schede RTM eighth e due alimentatori collegabili CompactPCI da 3 U. Possibilità di integrare fino a quattro alimentatori collegabili.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); backplane conforme a PICMG 2,16

Sistema con gabbia orizzontale per schede. Formato scheda anteriore: 6 U, 160 mm di profondità; i/o posteriore: 6 U, profondità 80 mm

Backplane monolitico per CompactPCI a 64 bit (segnali e alimentazione); PSB (backplane con commutazione pacchetto), PICMG 2,16; H.110, 8 slot, 6 U, CompactPCI a 64 bit (2 slot fabric/switch, 6 slot nodi H.110), slot di sistema sinistro; backplane di alimentazione integrato con 2 connettori P 47

Dissipazione del calore tramite unità ventola hot-swap, flusso d'aria da sinistra a destra

Predisposto per accettare due PSU CompactPCI da 19" da 250 W (3 U, 8 CV)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di slot: 8

Tipo: Montaggio su rack da 19"

Tipo backplane: CompactPCI da 6 U con PSB e H.110

Trasferimento dati: Bus PCI a 64 bit; GbE

Potenza per slot: 40W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Da sinistra a destra

Altezza cremagliera: 4U

Tipo di alimentatore: (2) alimentatore collegabile

Alimentatore incluso: No

I/o posteriore: Sì

Conforme a.: PICMG 2.0 R3.0

Profondità: 275mm

Altezza: 177mm

Net Weight: 9.41kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE