


Sistema seriale CPCI con alimentatore da 19", desktop, 4 U, 8 slot, 44 CV

CODICE A CATALOGO

24579-634



Chassis per desktop seriale CompactPCI con alloggiamento scheda verticale nove schede da 3 U e un alimentatore collegabile CompactPCI 3U.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297-3, 101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a PICMG CPCI-S.0

Sistema con gabbia per schede verticale. Formato scheda anteriore: 3 U, 160 mm di profondità, 9 fessure

Backplane a 9 slot, 3 U, seriale CompactPCI; backplane di alimentazione

Dissipazione del calore tramite due ventole radiali, flusso d'aria dalla parte anteriore a quella posteriore

ALIMENTATORE DA 19", 300 W, 3 U, 8 CV

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di slot: 9

Tipo: Desktop

Tipo backplane: Seriale CompactPCI 3 U con Ethernet Star

Trasferimento dati: PCIe Gen3

Potenza per slot: 30W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dalla parte anteriore alla parte posteriore

Altezza cremagliera: 4U

Tipo di alimentatore: (1) alimentatore collegabile

Alimentatore incluso: Sì

I/o posteriore: No

Conforme a.: PICMG CPCI-S.0 R2.0

Profondità: 275mm

Altezza: 177mm

Net Weight: 7.73kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE