




# Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Perforated Covers, 1 Connector, 3 U, 21 HP, 227 mm

CODICE A CATALOGO

24812-271



3 U Front panel shieldable



Frame type plug-in unit, non-shielded, perforated top / bottom cover, rear panel with cutout for one connector.



## CARATTERISTICHE

---

Extruded side panels right and left, with grooves for insertion of a printed circuit board (standard board position is on the left only)

Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Cover plate with perforation, for guide rails (airflow approx. 60%); please order guide rails separately

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Altezza del rack: 3U

Larghezza rack: 21HP

Quantità nella confezione: 1

Tipo di maniglia: Trapezoidale

Tipo di pannello posteriore: Foratura a connettore singolo

Tipo di piastra di copertura: Piastra di copertura con perforazione per guide

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Anodizzato

Raffreddamento: Perforato

Profondità (D): 227mm

Schermatura EMC: No

Finitura: Anodizzato

Materiale: Alluminio


Tipo di prodotto: Cassetta

Tipo: Unità a innesto PRO tipo telaio

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

To fit further boards without rear connector, guide rail (part no. 24812-301) and 'Board fixing from slot 2' (part no. 24812-301 + screw part no. 24560-178) are required, 2 guide rails, 2 rear panel holders and board fixing for slot 1 and one slot 2 are already included.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**