


Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Perforated Covers, 1 Connector, 6 U, 12 HP, 167 mm

CODICE A CATALOGO

24812-712



Frame type plug-in unit, non-shielded, perforated top / bottom cover, rear panel with cutout for one connector.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Extruded side panels right and left, with grooves for insertion of a printed circuit board (standard board position is on the left only)

Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Cover plate with perforation, for guide rails (airflow approx. 60%); please order guide rails separately

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 6U

Larghezza rack: 12HP

Quantità nella confezione: 1

Tipo di maniglia: Trapezoidale

Tipo di pannello posteriore: Foratura a connettore singolo

Tipo di piastra di copertura: Piastra di copertura con perforazione per guide

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Anodizzato

Raffreddamento: Perforato

Profondità (D): 167mm

Schermatura EMC: No

Finitura: Anodizzato


Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Cassetta

Tipo: Unità a innesto PRO tipo telaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

To fit further boards without rear connector, guide rail (part no. 24812-301) and 'Board fixing from slot 2' (part no. 24812-301 + screw part no. 24560-178) are required, 2 guide rails, 2 rear panel holders and board fixing for slot 1 and one slot 2 are already included.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE