


Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Shielded, Perforated, Multiple Connectors, 3 U, 14 HP, 227 mm

CODICE A CATALOGO

24813-364



Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats; pair with panel with cutouts for more connectors.



CARATTERISTICHE

Cover plate with perforation, for guide rails (airflow approx. 60 %)

Rear panel with cut-out for multiple connectors

Extruded side panels with groove to right and left, to insert a PCB (board position in accordance with standard in left side panel only)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 3U

Larghezza rack: 14HP

Quantità nella confezione: 1

Tipo di maniglia: Trapezoidale

Tipo di guarnizione EMC: Tessuto

Tipo di pannello posteriore: Foratura a più connettori

Tipo di piastra di copertura: Piastra di copertura con perforazione per guide

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Anodizzato

Raffreddamento: Perforato

Profondità (D): 227mm

Schermatura EMC: Sì

Finitura: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio


Tipo di prodotto: Cassetta

Tipo: Unità a innesto PRO tipo telaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

To fit further boards without rear connector, guide rail (part no. 24812-301) and 'Board fixing from slot 2' (part no. 24812-301 + screw part no. 24560-178) are required, 2 guide rails, 2 rear panel holders and board fixing for slot 1 and one slot 2 are already included.

Please order guide rails separately.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE