


Kit unità plug-in tipo telaio PRO, schermato, perforato, 1 connettore, 6 U, 14 CV, 167 mm

CODICE A CATALOGO

24813-714



Protegge un circuito stampato da danni meccanici e scariche accumuli elettrostatici; per i formati Euroboard; accoppiare il pannello con una fessura per un connettore.

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

Piastra di copertura con perforazione, per guide (flusso d'aria circa 60 %)

Pannello posteriore con foratura per connettore singolo (conforme a EN 60603, DIN 41612, tipi di struttura: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Pannelli laterali estrusi con scanalatura a destra e a sinistra, per inserire un circuito stampato (posizione della scheda conforme allo standard solo nel pannello laterale sinistro)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 6U

Larghezza rack: 14HP

Profondità (D): 167mm

Tipo di maniglia: Trapezoidale

Quantità imballaggio: 1

Tipo di guarnizione: Tessile EMC

Tipo di pannello posteriore: Foratura del connettore singolo

Tipo di piastra di copertura: Piastra di copertura con perforazione per guide

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Raffreddamento: Perforato

Schermatura EMC: Sì

Fine: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Cassetta

Tipo: Unità plug-in tipo telaio PRO

Net Weight: 1.03kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per il montaggio di ulteriori schede senza connettore posteriore, sono necessari il binario di guida (codice 24812?301) e il "fissaggio scheda dallo slot 2" (codice 24812?301 + vite codice 24560?178), 2 guide, 2 supporti per pannello posteriore e fissaggio scheda per lo slot 1 e uno slot 2 sono già inclusi.

Ordinare le guide separatamente.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE