

# Conduttore di calore flessibile interscala (FHC), 20 mm

## CODICE A CATALOGO

**24830-005**



Il blocco conduttore si espande/si contrae verticalmente per compensare l'accumulo di tolleranza e ottimizza il contatto di superficie e la pressione lungo il percorso termico; elimina la necessità di un cuscinetto termico.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Progettato per processori Intel, AMD, via, Freescale, NVIDIA e Texas Instrument che utilizzano un socket BGA

Fornisce prestazioni di raffreddamento a conduzione leader del settore, con un miglioramento del 10% rispetto ai metodi di raffreddamento a conduzione corrente

Soluzione di raffreddamento a conduzione in attesa di brevetto per elettronica con fattore di forma ridotto

Fissato al circuito stampato con nastro adesivo termicamente conduttivo

Il blocco conduttore si espande/si contrae verticalmente per compensare l'accumulo di tolleranza e ottimizza il contatto di superficie e la pressione lungo il percorso termico; elimina la necessità di un cuscinetto termico

Compatibile con contenitori Interscale C.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Blocco conduttore

Famiglia di prodotti: Interscala

Tipo: Conduttore di calore

Funziona con: Casi

Quantità imballaggio: 1

Profondità: 22mm

Larghezza: 22mm

Fine: Anodizzato; Alluminio-zincato

Gross Weight: 0.074kg

Materiale: Alluminio; Acciaio

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**