



Guida orizzontale, posteriore, tipo L-ST, leggera, standard, 63 CV

CODICE A CATALOGO

34560-463



Combinations of horizontal rails and side panels

		$\Delta \sigma_{\perp}$ can be combined. $\Delta \sigma_{\parallel}$ combination: not recommended			
Pressure $\sigma_{\perp}$		-	+	+	Subst. OK (upper)
		+	Subst. OK (flexible)	Subst. OK (strong and Subst. OK (rigid) (stiffness)	+
Light $\sigma_{\parallel}$		Subst. OK (light)	Subst. OK (flexible)	+	+
		+	+	-	=
Horizontal $\sigma_{\parallel}$		Light $\sigma_{\parallel}$	Flexibility $\sigma_{\parallel}$	Strong $\sigma_{\parallel}$	Fracture $\sigma_{\parallel}$
		+	+	+	+

La guida orizzontale di tipo ST consente l'assemblaggio isolato di un backplane. L'isolamento viene effettuato da una striscia isolante.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio indiretto del backplane con striscia isolante

Montaggio superiore e inferiore

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 63HP

Quantità imballaggio: 1

Fine: Anodizzato

Lunghezza: 325.12mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Leggera, ST

Funziona con: Subracks; Casi

Gross Weight: 0.076kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE