


Calotta posteriore EuropacPRO per guarnizione EMC in acciaio inox, 6 U, 84 CV

CODICE A CATALOGO

34561-764



Il cofano posteriore viene utilizzato come confine posteriore schermato e richiede uno spazio di 60 mm. Pertanto, se si utilizza il cofano posteriore, la profondità del pannello laterale deve essere maggiore di 60 mm rispetto alla profondità del pannello. Il contatto tra il cofano posteriore e le guide orizzontali viene stabilito dalla striscia di contatto in acciaio inox per la piastra di rivestimento. Pertanto, non è necessaria alcuna tenuta EMC aggiuntiva. Il cofano posteriore non può essere utilizzato contemporaneamente al profilo dell'angolo posteriore.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il cofano posteriore viene utilizzato come confine posteriore schermato. Il cofano posteriore richiede uno spazio di 60 mm. Pertanto, se si utilizza il cofano posteriore, la profondità del pannello laterale deve essere maggiore di 60 mm rispetto alla profondità del pannello. Esempio: Per una profondità della scheda di 160 mm viene utilizzato un pannello laterale (con cofano posteriore) di 235 mm (175 mm + 60 mm)

Il contatto tra il cofano posteriore e le guide orizzontali viene stabilito dalla striscia di contatto in acciaio inox per la piastra di rivestimento. Pertanto, non è necessaria alcuna tenuta EMC aggiuntiva

Il cofano posteriore non può essere utilizzato contemporaneamente al profilo dell'angolo posteriore

Per la schermatura EMC, ordinare separatamente la guarnizione EMC per la guida orizzontale.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 6U

Larghezza rack: 84HP

Quantità imballaggio: 1

Fine: Passivato

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo di prodotto: Coperchio

Tipo: Cofano posteriore

Funziona con: Subracks

Net Weight: 0.48kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Quantità richiesta di viti per cofano posteriore: 3 viti per rack a U 10; 6 viti per rack a U 16.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE