


Accessorio per guida per circuiti stampati pesanti, extra resistente, alluminio, 280 mm, larghezza scanalatura 2,5 mm, argento

CODICE A CATALOGO

34564-883



Questa guida rinforzata per circuiti stampati pesanti del tipo accessorio forma un'interfaccia affidabile tra la meccanica del portapacchi e i sottogruppi. Le rotaie di guida possono inoltre essere imbullonate in posizione orizzontale

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per circuiti stampati particolarmente pesanti, unità plug-in o unità plug-in di tipo telaio

Montaggio, solo per imbullonatura su guide orizzontali tipo H (pesante) e tipo R (robusta)

Profilo in alluminio

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Quantità imballaggio: 1

Profondità scheda: 280mm

Larghezza scanalatura: 2.5

Colore: Argento

Fine: Anodizzato

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Tipo di prodotto: Guida

Tipo: Per impieghi gravosi

Funziona con: Subracks; Casi; Telaio

Gross Weight: 0.026kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna avviene esclusivamente in confezioni standard.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE