


Pannello anteriore unità plug-in tipo telaio, non schermato, 6 U, 12 CV, 2,5 mm, al, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore

CODICE A CATALOGO

34812-612



Pannello frontale per unità a innesto tipo telaio, schermabile.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, anodizzato posteriore, bordi tagliati vuoti

Pannello frontale per unità plug-in tipo telaio PRO

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 12HP

Tipo di accessorio: Pannello anteriore

Quantità imballaggio: 1

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: No

Profondità (D): 2.5mm

Fine: Anodizzato

Altezza (H): 261.75mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello anteriore

Altezza cremagliera: 6U

Larghezza (W): 60.62mm


Net Weight: 0.1kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il kit di montaggio per fissare il pannello anteriore all'unità a innesto, l'impugnatura da imbullonare, clip e vite con manicotto in plastica per il montaggio dell'unità a innesto nel portasatelliti o nella custodia sono inclusi nel componente "Kit di montaggio per cinque unità a innesto", codice 24812?100. L'impugnatura è disponibile in 2 colori (grigio o nero). Parti singole 100 pezzi. Vite per il fissaggio del pannello frontale all'unità a innesto, codice 24812?501. Vite per maniglia di montaggio, codice 24560?179 Clip - supporto di montaggio per maniglia, codice 21101?239. Vite per manicotto, inserto filettato anteriore inserito nella guida orizzontale, codice 21100?748. Vite per manicotto, inserto filettato posteriore inserito nella guida orizzontale, codice 21101?101. Manicotto 21100?660, 21100?661, 21100 - 662, 21100?886, 21100?146.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE