


# Estremità della guida, circuito stampato da 4,4", larghezza scanalatura 2 mm, rosso

## CODICE A CATALOGO

**64560-057**



Terminali in plastica per singole guide multipezzo con pezzo centrale in plastica o estrusione. Disponibili come tipi di circuito stampato standard, asincrono o da 4,4". Gli elementi terminali possono essere opzionali dotati di una clip ESD, che garantisce il contatto conduttivo tra il circuito stampato e la guida orizzontale. Adatto per RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO ed EuropacPRO.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Terminali guida (PBT) per guide singole multipezzo con pezzo centrale in plastica o alluminio estruso.

L'elemento terminale delle guide può essere agganciato a guide orizzontali (estrusione al) o a piastre spesse 1,5 mm

Temperatura di conservazione: 0 °C ... +60 °C.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Estremità rotaia

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Tipo: CIRCUITO STAMPATO DA 4,4"

Funziona con: Subracks; Casi; Telaio

Quantità imballaggio: 1

Unità pacchetto: Coppia

Gross Weight: 0.003kg

Materiale: Polibutilene tereftalato

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**