

A265HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok

CODICE A CATALOGO

A265HTS-5.80ET2L



Il modello 265HTS è dotato di un esclusivo profilo a dente di sega che fornisce prestazioni termiche avanzate e forza di serraggio rispetto ai blocchi per schede di dimensioni simili, per una dissipazione termica superiore e protezione in applicazioni con urti e vibrazioni elevate. Il modello 265HTS può essere un sostituto drop-in per la maggior parte delle applicazioni esistenti che utilizzano la serie 265.

?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Nuovo design del profilo a dente di sega per prestazioni termiche avanzate

Profilo 5,72 mm (0,225") x 5,84 mm (0,230")

Peso 0,93 g/cm (0,083 oz/")

Lunghezza da 71,12 mm (2,8") a 325,12 mm (12,80"), incrementi di 12,7 mm (0,5")

Opzioni di montaggio flessibili

Forza di serraggio media a 68 N-cm (6"-lbs) coppia: 210 kg (464 lb)

Vite azionata

Espansione massima 7,37 mm (0,290")

Disponibili con placcatura in nichel anodizzato nero o chimica

Per applicazioni con pareti fredde

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Fermo PCB

Materiale: Alluminio

Tipo: Denti di sega termici elevati

Prestazioni termiche: Il meglio

Profilo: 5.87 x 5.84 mm

Forza di serraggio: 181 – 226kgf

Larghezza di separazione: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche di prodotto per renderle conformi alle norme industriali, militari o ad altre norme pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

Applicazioni: La serie 265HTS è dotata di profili a dente di sega lungo la lunghezza del Card Lok che forniscono una superficie continua e uniforme lungo il telaio PCB/riscaldatore e lungo la parete fredda per prestazioni di raffreddamento superiori.

Resistenza di giunzione media: Dipende dalla lunghezza e dall'applicazione.

Forza di serraggio media: 210 kg (464 libbre) a 68 N-cm (6"-libbre).

Informazioni sull'ordine: Per i prodotti personalizzati, contattare AskSchroff@nVent.com o 1-800-854-7086. Fornire disegni, clausole di qualità e requisiti dell'ordine di acquisto.

Larghezza gioco Recomendet: Circuito stampato + 6,35 mm (0,250 poll.).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE