


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded

EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Subrack with side panel type H ("Heavy"), 19" bracket is firmly fixed to side panel (tox-cold welded)

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Aluminum construction

Horizontal rail type "Heavy"

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

IP 20, in accordance with IEC 60529

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio

Finitura: Anodizzato; Passivato
Tipo di prodotto: Rack secondario/Telaio
Schermatura EMC: Sì

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità (D)	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione EMC
24563-172	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Tessuto
24563-173	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-174	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-472	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Tessuto
24563-473	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto
24563-474	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Tessuto

Table 2/3


Codice a catalogo	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni	Maniglia in dotazione	Montaggio	È conforme a	Larghezza rack	Carico statico
24563-172	5g (force)	No	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-173	5g (force)	No	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-174	5g (force)	No	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-472	5g (force)	No	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-473	5g (force)	No	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg
24563-474	5g (force)	No	Rack	CODICE 60297-3-103	84HP	15kg

Codice a catalogo	Spedizione rapida
24563-172	No
24563-173	No
24563-174	No
24563-472	No
24563-473	No
24563-474	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE