

Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, schermatura retrofit

Sottorack non schermato per il montaggio su backplane.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Supporto con pannello laterale tipo F ("flessibile"), staffa anteriore da 19" inclusa, staffa regolabile in profondità da 19" venduta separatamente (non inclusa negli articoli forniti)

Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

Struttura in alluminio

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Guida orizzontale "leggera"

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

SPECIFICHE

Fine:	Anodizzato; Passivato
Schermatura EMC:	No
Tipo di prodotto:	Portasatelliti/telaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Per il montaggio	Profondità scheda	Impugnatura inclusa
24563-131	3U	175mm	1	Backplane	160mm	No
24563-132	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	No
24563-133	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	No
24563-134	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	No
24563-135	3U	415mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	No
24563-136	3U	475mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	No
24563-431	6U	175mm	1	Backplane	160mm	No
24563-432	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	No
24563-433	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	No
24563-434	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	No
24563-435	6U	415mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	No
24563-436	6U	475mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	No

Table 2/2

Codice a catalogo	Montaggio	Conforme a.	Materiale	Larghezza rack	Carico statico	Spedizione rapida
-------------------	-----------	-------------	-----------	----------------	----------------	-------------------

24563-131	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-132	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-133	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-134	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-135	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-136	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-431	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-432	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-433	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-434	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-435	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No
24563-436	Rack	IEC 60297-3-103	Alluminio	84HP	11kg	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE