


Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, schermato, CompactPCI

Sottorack schermato EMC per il montaggio su backplane, per applicazioni CPCI.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Portamoduli con pannello laterale tipo F ("flessibile") per unità plug-in CompactPCI con elevate forze di inserimento e di estrazione

Struttura in alluminio

Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15

Fornito in confezione piatta salvaspazio

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Guida orizzontale tipo "Heavy"

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato

Tipo di prodotto: Portasatelliti/telaio

Schermatura EMC: Sì

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità (D)	I/o posteriore	Quantità imballaggio	Per il montaggio	Profondità scheda
24563-152	3U	235mm		1	Backplane	160mm
24563-457	6U	275mm	Sì	1	Backplane	80mm, 160mm
24563-452	6U	235mm		1	Backplane	160mm
24563-157	3U	275mm	Sì	1	Backplane	80mm, 160mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Tipo di guarnizione EMC	Impugnatura inclusa	Montaggio	Conforme a.	Larghezza rack	Carico statico
24563-152	Tessile	No	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10	84HP	11kg
24563-457	Tessile	No	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	84HP	11kg
24563-452	Tessile	No	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10	84HP	11kg
24563-157	Tessile	No	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	84HP	11kg

Table 3/3


Codice a catalogo	Spedizione rapida
24563-152	No
24563-457	No
24563-452	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
24563-157	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE