

Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, guide di scorrimento, schermatura retrofit



Portasatelliti non schermato per backplane, può essere assemblato su guide di scorrimento per sostenere il portasatelliti all'interno di un armadietto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il portamoduli con pannello laterale tipo F ("flessibile"), la staffa da 19" è regolabile in profondità

Il portasatelliti può essere utilizzato con guide di scorrimento

Guide orizzontali posteriori per il montaggio su backplane con striscia isolante

Carico installato fino a 11 kg

Insero filettato, striscia isolante premontata

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Schermatura EMC:	No
Tipo di prodotto:	Portasatelliti/telaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
-------------------	---------------------	------------	----------------------	------------------	-------------------	---------------------

24553-132	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Acciaio inox EMC
24553-133	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox EMC
24553-134	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox EMC
24553-432	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Acciaio inox EMC
24553-433	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox EMC
24553-434	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox EMC

Table 2/2

Codice a catalogo	Impugnatura inclusa	Montaggio	Conforme a.	Larghezza rack	Carico statico	Spedizione rapida
24553-132	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-133	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-134	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-432	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-433	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-434	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prodotto alternativo per le serie di sottorack EuropacLab ed Europac meno recenti.

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE