

Kit sottorack da 19" EuropacPRO per connettore DIN, schermatura retrofit

Sottorack non schermato per montaggio connettore DIN EN 60603-2 (DIN 41612).



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Supporto con pannello laterale tipo F ("flessibile"), staffa anteriore da 19" inclusa, staffa regolabile in profondità da 19" venduta separatamente (non inclusa negli articoli forniti)

Struttura in alluminio

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Guide orizzontali posteriori per il montaggio del connettore (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Guida orizzontale "leggera"

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Schermatura EMC:	No
Tipo di prodotto:	Portasatelliti/telaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
24563-191	3U	175mm	1	Connettore DIN	160mm	Acciaio inox EMC (adattabile a posteriori)
24563-192	3U	235mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm	Acciaio inox EMC (adattabile a posteriori)
24563-193	3U	295mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox EMC (adattabile a posteriori)
24563-194	3U	355mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox EMC (adattabile a posteriori)
24563-491	6U	175mm	1	Connettore DIN	160mm	Acciaio inox EMC (adattabile a posteriori)
24563-492	6U	235mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm	Acciaio inox EMC (adattabile a posteriori)
24563-493	6U	295mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox EMC (adattabile a posteriori)
24563-494	6U	355mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox EMC (adattabile a posteriori)

Table 2/2

Codice a catalogo	Impugnatura inclusa	Montaggio	Conforme a.	Larghezza rack	Carico statico	Spedizione rapida
24563-191	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-192	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-193	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-194	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-491	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No

Codice a catalogo	Impugnatura inclusa	Montaggio	Conforme a.	Larghezza rack	Carico statico	Spedizione rapida
24563-492	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-493	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-494	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE