

Kit sottorack da 19" EuropacPRO per connettore DIN, guida di scorrimento, schermatura retrofit



Sottorack non schermato per montaggio su connettore DIN EN 60603-2 , il sottorack può essere assemblato su guide di scorrimento per sostenere il sottorack all'interno di un armadio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Portasatelliti con pannello laterale tipo F ("flessibile"), staffa da 19" con tacca per montaggio guida di scorrimento

Carico installato fino a 11 kg

Il portasatelliti può essere utilizzato con guide di scorrimento

Guide orizzontali, posteriori, per montaggio connettore (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Insero filettato premontato

SPECIFICHE

Carico statico:	11kg
Schermatura EMC:	No
Tipo di prodotto:	Portasatelliti/telaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
-------------------	---------------------	------------	----------------------	------------------	-------------------	---------------------

24553-192	3U	235mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm	Acciaio inox EMC
24553-193	3U	295mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox EMC
24553-194	3U	355mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox EMC
24553-492	6U	235mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm	Acciaio inox EMC
24553-493	6U	295mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acciaio inox EMC
24553-494	6U	355mm	1	Connettore DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acciaio inox EMC

Table 2/3

Codice a catalogo	Impugnatura inclusa	Montaggio	Conforme a.	Fine	Materiale	Larghezza rack
24553-192	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24553-193	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato		84HP
24553-194	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato		84HP
24553-492	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato		84HP
24553-493	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato		84HP
24553-494	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato		84HP

Table 3/3

Codice a catalogo	Spedizione rapida
24553-192	No
24553-193	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
24553-194	No
24553-492	No
24553-493	No
24553-494	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE