


EuropacPRO Advanced EMC 45, kit sottorack da 19" per backplane, pesante, schermato EMC, con impugnatura anteriore

Sottorack schermato EMC per il montaggio su backplane, versione pesante con pannelli laterali saldati in tox.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Supporto EMC avanzato con un'efficacia di schermatura RF in media migliorata del 45% rispetto a un EuropacPRO standard, testato in conformità alla norma EN 61000-5-7*in sospeso

Coperchi superiore e inferiore con EMC e perforazione ottimizzata per il flusso d'aria, conformi ai requisiti dello standard di sicurezza antincendio EN 62368-1

Coperture del pannello laterale aggiuntive per una maggiore schermatura RF laterale

Guide orizzontali e pannelli laterali di tipo H (?Heavy?) per ambienti difficili

Guida orizzontale posteriore per il montaggio diretto del backplane senza striscia di isolamento

Resistente a urti e vibrazioni fino a 5 g, testato in conformità alla norma EN 61373 classe 1, categoria B.

Carico di installazione fino a 15 kg

Compatibile con guarnizioni in tessuto e acciaio inox

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Versioni con e senza maniglie anteriori

Fornito in confezioni piatte salvaspazio, modifiche e servizi di assemblaggio su richiesta

SPECIFICHE

Carico statico: 15kg
Tipo di prodotto: Portasatelliti/telaio
Schermatura EMC: Sì

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
24563-900	3U	235mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-901	3U	295mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-903	3U	355mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-910	6U	235mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-911	6U	295mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-913	6U	355mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-950	3U	235mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-951	3U	295mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-953	3U	355mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-960	6U	235mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-961	6U	295mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC
24563-963	6U	355mm	1	Backplane	160mm	Tessile EMC

Table 2/3

Codice a catalogo	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni	Impugnatura inclusa	Montaggio	Conforme a.	Fine	Materiale
24563-900	5g (force)	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio

Codice a catalogo	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni	Impugnatura inclusa	Montaggio	Conforme a.	Fine	Materiale
24563-901	5g (force)	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio
24563-903	5g (force)	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio
24563-910	5g (force)	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio
24563-911	5g (force)	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio
24563-913	5g (force)	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio
24563-950	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio
24563-951	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio
24563-953	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio
24563-960	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio
24563-961	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio
24563-963	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza rack	Spedizione rapida
24563-900	84HP	No
24563-901	84HP	No
24563-903	84HP	No
24563-910	84HP	No
24563-911	84HP	No

Codice a catalogo	Larghezza rack	Spedizione rapida
24563-913	84HP	No
24563-950	84HP	No
24563-951	84HP	No
24563-953	84HP	No
24563-960	84HP	No
24563-961	84HP	No
24563-963	84HP	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE