


Coperture superiori e inferiori EuropacPRO Advanced EMC 45, avvitate al pannello laterale, Ø 2,3 mm



Una piastra di copertura viene utilizzata per la schermatura elettromagnetica o come protezione meccanica. Il coperchio può essere avvitato sul pannello laterale.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Coperchi superiore e inferiore con EMC e perforazioni ottimizzate per il flusso d'aria, conformi ai requisiti dello standard di sicurezza antincendio EN 62368-1, diametro di perforazione Ø 2,3 mm, grado 50%

Per il posizionamento variabile di guide orizzontali, ad esempio per circuiti stampati con formati standard

Piastra di copertura per l'imbullonatura al pannello laterale

Adatto per l'uso con tutte le guide orizzontali, oltre al robusto

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Tipo di prodotto:	Piastra di copertura
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO
Fine:	Passivato
Tipo:	Perforato
Funziona con:	Subracks

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Profondità	Quantità imballaggio	Unità pacchetto	Spedizione rapida
24563-560	42HP	175mm	2	Coppia	No
24563-556	36HP	235mm	2	Coppia	No
24563-660	63HP	175mm	2	Coppia	No
24563-760	84HP	175mm	2	Coppia	No
24563-761	84HP	235mm	2	Coppia	No
24563-762	84HP	275mm	2	Coppia	No
24563-764	84HP	295mm	2	Coppia	No
24563-766	84HP	415mm	2	Coppia	No
24563-765	84HP	355mm	2	Coppia	No
24563-555	36HP	175mm	2	Coppia	No
24563-561	42HP	235mm	2	Coppia	No
24563-562	42HP	275mm	2	Coppia	No
24563-563	42HP	277.75mm	2	Coppia	No
24563-564	42HP	295mm	2	Coppia	No
24563-661	63HP	235mm	2	Coppia	No
24563-662	63HP	275mm	2	Coppia	No
24563-663	63HP	295mm	2	Coppia	No
24563-763	84HP	277.75mm	2	Coppia	No

Codice a catalogo	Larghezza rack	Profondità	Quantità imballaggio	Unità pacchetto	Spedizione rapida
24563-767	84HP	495mm	2	Coppia	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE