


EuropacPRO Advanced EMC Plus, coperchi superiore e inferiore a doppia maglia, avvitati al pannello laterale

NEW PRODUCT



Una piastra di copertura viene utilizzata per la schermatura elettromagnetica e come protezione meccanica. Il coperchio può essere avvitato sul pannello laterale.

CARATTERISTICHE

Coperchi superiore e inferiore a doppia rete con EMC e perforazione ottimizzata per il flusso d'aria, per i più elevati requisiti di schermatura RF

Soddisfa i requisiti dello standard di sicurezza antincendio EN 62368-1

Per PCB con formati standard

Piastra di copertura per l'imbullonatura al pannello laterale

Adatto per l'uso con tutte le guide orizzontali, oltre al robusto

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Tipo di prodotto:	Piastra di copertura
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO
Fine:	Passivato
Tipo:	Perforato
Funziona con:	Subracks

Table 1/1

Codice a catalogo	Profondità	Quantità imballaggio	Larghezza rack	Profondità scheda	Unità pacchetto	Spedizione rapida
24563-770	175mm	2	84HP	160mm	Coppia	No

Codice a catalogo	Profondità	Quantità imballaggio	Larghezza rack	Profondità scheda	Unitàpacchetto	Spedizione rapida
24563-771	235mm	2	84HP	160mm	Coppia	No
24563-772	275mm	2	84HP	160mm	Coppia	No
24563-780	235mm	2	84HP	220mm	Coppia	No
24563-774	295mm	2	84HP	160mm	Coppia	No
24563-781	295mm	2	84HP	220mm	Coppia	No
24563-773	277.75mm	2	84HP	160mm	Coppia	No
24563-775	355mm	2	84HP	160mm	Coppia	No
24563-776	415mm	2	84HP	160mm	Coppia	No
24563-777	475mm	2	84HP	160mm	Coppia	No
24563-782	355mm	2	84HP	220mm	Coppia	No
24563-783	415mm	2	84HP	220mm	Coppia	No
24563-784	475mm	2	84HP	220mm	Coppia	No
24563-790	295mm	2	84HP	280mm	Coppia	No
24563-791	355mm	2	84HP	280mm	Coppia	No
24563-792	415mm	2	84HP	280mm	Coppia	No
24563-793	475mm	2	84HP	280mm	Coppia	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE