


Coperchio del pannello laterale EMC avanzato EuropacPRO



Pannello laterale in alluminio da 3 mm per aumentare l'effetto di schermatura EMC del sottorack coprendo le forature non necessarie.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Coperchi del pannello laterale per una maggiore schermatura RF laterale

Assemblato all'esterno del pannello laterale standard

Materiale di assemblaggio incluso

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO
Fine:	Passivato
Tipo di prodotto:	Pannello laterale
Funziona con:	Subracks
Tipo:	Tipo H.
Schermatura EMC:	Sì

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Lunghezza	Unità pacchetto	Spedizione rapida
24563-255	3U	175mm	2	175mm	Coppia	No

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Lunghezza	Unitàpacchetto	Spedizione rapida
24563-256	3U	235mm	2	235mm	Coppia	No
24563-257	3U	275mm	2	275mm	Coppia	No
24563-275	6U	175mm	2	175mm	Coppia	No
24563-260	3U	355mm	2	355mm	Coppia	No
24563-276	6U	235mm	2	235mm	Coppia	No
24563-268	4U	355mm	2	355mm	Coppia	No
24563-277	6U	275mm	2	275mm	Coppia	No
24563-258	3U	277.75mm	2	277.75mm	Coppia	No
24563-259	3U	295mm	2	295mm	Coppia	No
24563-261	3U	415mm	2	415mm	Coppia	No
24563-262	3U	495mm	2	495mm	Coppia	No
24563-265	4U	175mm	2	175mm	Coppia	No
24563-266	4U	235mm	2	235mm	Coppia	No
24563-267	4U	295mm	2	295mm	Coppia	No
24563-269	4U	415mm	2	415mm	Coppia	No
24563-270	4U	495mm	2	495mm	Coppia	No
24563-278	6U	277.75mm	2	277.75mm	Coppia	No
24563-279	6U	295mm	2	295mm	Coppia	No

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Lunghezza	Unitàpacchetto	Spedizione rapida
24563-280	6U	355mm	2	355mm	Coppia	No
24563-281	6U	415mm	2	415mm	Coppia	No
24563-282	6U	495mm	2	495mm	Coppia	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il pannello laterale e la staffa da 19" sono saldati a freddo insieme. Tossine = tecnica di fissaggio, senza accessori aggiuntivi. Ciò avviene con attrezzi speciali e alta pressione.

Versione 9 U disponibile su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE