


EuropacPRO Cover Plate, Universal



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be used is non-standard boards will be assembled into the subrack.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Shielding is provided by optional EMC stainless steel gaskets, between cover plate and side panel

For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with non-standard formats

Perforation degree 58%

Suitable for use with all horizontal rails

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Tipo di prodotto:	Piastra di copertura
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO
Finitura:	Passivato
Funziona con:	Subracks
Tipo:	Universale

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Unità confezione	Spedizione rapida
24560-031	42HP	175mm	2	Coppia	No

Codice a catalogo	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Unità confezione	Spedizione rapida
24560-032	42HP	235mm	2	Coppia	No
24560-033	42HP	295mm	2	Coppia	No
24560-041	63HP	175mm	2	Coppia	No
24560-042	63HP	235mm	2	Coppia	No
24560-043	63HP	295mm	2	Coppia	No
24560-051	84HP	175mm	2	Coppia	No
24560-052	84HP	235mm	2	Coppia	No
24560-053	84HP	295mm	2	Coppia	No
24560-054	84HP	355mm	2	Coppia	No
24560-055	84HP	415mm	2	Coppia	No
24560-056	84HP	475mm	2	Coppia	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

In addition, 4 contact strips per subrack are required to affix cover to horizontal rail.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE