


Guida perforata EuropacPRO per connettore



Guida piatta perforata per il montaggio del connettore, ad esempio EN 60603-2 e DIN 41612, su guide orizzontali VT.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Insieme alle guide orizzontali posteriori, VT

Per il montaggio del connettore in conformità con EN 60603-2, DIN 41612

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio
Fine: Passivato
Tipo di prodotto: Guida perforata

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Lunghezza	Famiglia di prodotti	Funziona con	Certificazioni
-------------------	----------------	----------------------	-----------	----------------------	--------------	----------------

20822-053	8HP	4	40.64mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Casi	
20822-051	20HP	4	101.6mm	EuropacPRO	Subracks	RoHS
20822-049	28HP	4	142.24mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Casi	RoHS
20822-046	40HP	4	203.2mm	EuropacPRO	Subracks	RoHS
20822-050	42HP	4	213.36mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Casi	RoHS
20822-047	60HP	4	304.8mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Casi	RoHS
20822-048	84HP	4	431.8mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Casi	RoHS
20822-052	4HP	4	20.32mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Casi	

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20822-053	No
20822-051	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20822-049	No
20822-046	No
20822-050	No
20822-047	No
20822-048	No
20822-052	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

È necessario un inserto filettato per fissare la guida perforata sulla guida orizzontale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE