


Front Handle One-Piece, Width 12.2 mm



The handle can be assembled to a subrack or 19" front panel. Available with clear or black anodized surface. Handles will be bolted from the rear side.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Static load-carrying capacity 30 kg/pair

Bolted from rear

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO
Tipo di prodotto:	Manopola
Funziona con:	Rack secondari

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Finitura	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Colore	Coppia
10501-116	1U	Anodizzato	1	Dritto	Argento	
10501-004	2U	Anodizzato	1	Dritto	Argento	

Codice a catalogo	Altezza delrack	Finitura	Quantità nella confezione	Tipo dimaniglia	Colore	Coppia
10501-005	3U	Anodizzato	1	Dritto	Argento	2.4N·m
10501-006	4U	Anodizzato	1	Dritto	Argento	
10501-007	5U	Anodizzato	1	Dritto	Argento	
10501-008	6U	Anodizzato	1	Dritto	Argento	2.4N·m
10501-016	2U	Anodizzato	1	Dritto	Argento	
10501-018	4U	Anodizzato	1	Dritto	Argento	2.4N·m
10501-020	3U	Anodizzato	1	Impugnatura angolata	Argento	2.4N·m
10501-021	4U	Anodizzato	1	Impugnatura angolata	Argento	2.4N·m
10501-022	6U	Anodizzato	1	Impugnatura angolata	Argento	2.4N·m
10501-025	2U	Anodizzato	1	Dritto	Nero	
10501-026	3U	Anodizzato	1	Dritto	Nero	2.4N·m
10501-027	4U	Anodizzato	1	Dritto	Nero	
10501-028	5U	Anodizzato	1	Dritto	Nero	
10501-029	6U	Anodizzato	1	Dritto	Nero	2.4N·m

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
10501-116	No
10501-004	No
10501-005	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
10501-006	No
10501-007	No
10501-008	No
10501-016	No
10501-018	No
10501-020	No
10501-021	No
10501-022	No
10501-025	No
10501-026	No
10501-027	No
10501-028	No
10501-029	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order assembly part kit separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE