


# Kit di schermatura EMC in acciaio inox per pannello anteriore



Le guarnizioni EMC in acciaio inox sono inserite nelle fessure laterali dei pannelli frontali schermati (2 pezzi per pannello frontale).

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Le guarnizioni EMC in acciaio inox sono inserite nelle fessure laterali dei pannelli frontali schermati (2 pezzi per pannello frontale)

Striscia di contatto EMC, acciaio inox

Range di temperatura -200 °C ... +160 °C.

## SPECIFICHE


|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funziona con:</b>         | Subracks; Casi; Pannelli anteriori                                              |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; PropacPRO; Unità plug-in tipo telaio |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Kit di schermatura                                                              |
| <b>Materiale:</b>            | Acciaio inossidabile                                                            |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Quantità imballaggio | Profondità (D) | Altezza (H) | Larghezza (W) | Spedizione rapida |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 21101-713         | 4U                  | 10                   | 2.22mm         | 142mm       | 4.97mm        | No                |
| 21101-775         | 2U                  | 10                   | 2.22mm         | 52mm        | 4.97mm        | No                |
| 21101-707         | 6U                  | 10                   | 2.22mm         |             | 4.97mm        | No                |
| 21101-776         | 2U                  | 100                  |                |             |               | No                |
| 21101-777         | 5U                  | 10                   |                |             |               | No                |
| 21101-709         | 9U                  | 10                   | 2.22mm         |             | 4.97mm        | No                |
| 21101-706         | 3U                  | 100                  | 2.22mm         | 97mm        | 4.97mm        | No                |
| 21101-714         | 4U                  | 100                  |                |             |               | No                |
| 21101-778         | 5U                  | 100                  |                |             |               | No                |
| 21101-710         | 9U                  | 100                  |                |             |               | No                |
| 21101-705         | 3U                  | 10                   | 2.22mm         | 97mm        | 4.97mm        | No                |
| 21101-708         | 6U                  | 100                  |                |             |               | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare l'attrezzo di montaggio separatamente.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**