


Pannello frontale, larghezza intera, a taglio, non schermato, per RatiopacPRO



Pannello frontale a larghezza intera, a taglio, non schermato.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Inserito tra il pannello laterale e le parti stampate come il rivestimento, la staffa di montaggio da 19" o la maniglia

I pannelli anteriori possono essere utilizzati anche come pannelli posteriori

Si fissa senza viti (speciali guide orizzontali coprono i bordi del pannello anteriore e li mantengono in posizione

Schermato (conduttivo posteriore); per un collegamento conduttivo con il contenitore, ordinare separatamente la tenuta EMC (acciaio inox)

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------------

34571-617	2U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-618	2U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-605	3U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-609	4U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-606	3U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-619	2U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-621	5U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-620	2U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-610	4U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-613	6U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-607	3U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-622	5U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-608	3U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-611	4U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-614	6U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-623	5U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-612	4U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-615	6U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
34571-624	5U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No


34571-616	6U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
-----------	----	------	---	------------	------------	----

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spedizione rapida
34571-617	84mm	141.9mm	No
34571-618	84mm	213.2mm	No
34571-605	128.4mm	141.9mm	No
34571-609	172.9mm	141.9mm	No
34571-606	128.4mm	213.2mm	No
34571-619	84mm	319.7mm	No
34571-621	217.3mm	141.9mm	No
34571-620	84mm	426.4mm	No
34571-610	172.9mm	213.2mm	No
34571-613	261.8mm	141.9mm	No
34571-607	128.4mm	319.7mm	No
34571-622	217.3mm	213.2mm	No
34571-608	128.4mm	426.4mm	No
34571-611	172.9mm	319.7mm	No
34571-614	261.8mm	213.2mm	No
34571-623	217.3mm	319.7mm	No
34571-612	172.9mm	426.4mm	No

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spedizione rapida
34571-615	261.8mm	319.7mm	No
34571-624	217.3mm	426.4mm	No
34571-616	261.8mm	426.4mm	No

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE