

Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin



Front panel with GND/earthing connection. The grounding can be done with a cable which fits to the fastener pin on the rear side of the panel.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Enable grounding of the front area (protection class 1)

SPECIFICHE

Profondità:	2.5mm
Altezza del rack:	3U
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale senza maniglia

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20119-159	7HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20119-163	42HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
20119-162	28HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
20119-161	21HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No
20119-160	14HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	No

Table 2/2					
Codice a catalogo	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
20119-159	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	35.2mm	No
20119-163	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	213mm	No
20119-162	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	141.9mm	No
20119-161	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	106.3mm	No
20119-160	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	No	128.4mm	70.8mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE