

Guida con codifica, clip ESD preassemblato per CompactPCI/ VME64x, PC



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

NUOVA generazione con guide di guida in plastica di tipo codificante per un fissaggio affidabile di circuiti stampati o unità a innesto

Maggiore stabilità grazie al design ottimizzato e al materiale di alta qualità (PC)

Migliori proprietà di sicurezza antincendio, conforme ai requisiti EN 45545-2 R22, R23 e R24 con HL3

"Senza alogeni", in conformità a IEC 61249-2-21

Può essere agganciato a guide orizzontali (profilato al) o a piastre spesse 1,5 mm

Può essere imbullonato alle rotaie orizzontali tipo H e R per requisiti di urti e vibrazioni più elevati

Clip ESD per un contatto conduttivo tra il circuito stampato e la guida orizzontale preassemblata

Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.

SPECIFICHE

Funziona con: Subracks; Casi; Telaio da 19"; Sistemi

Tipo: Codifica e clip ESD preassemblate

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Materiale: Plastica rinforzata con fibra

Table 1/2

Codice a catalogo	Colore	Quantità imballaggio	Profondità scheda	Larghezza scanalatura	Conforme a.	Tipo di rotaia
24568-853	Rosso	10	70mm	2	EN 45545-2	Superiore
24568-855	Rosso	10	70mm	2	EN 45545-2	Inferiore
24568-856	Grigio	10	70mm	2	EN 45545-2	Inferiore
24568-854	Grigio	10	70mm	2	EN 45545-2	Superiore
24568-847	Rosso	10	160mm	2	EN 45545-2	Inferiore
24568-850	Rosso	10	160mm	2	EN 45545-2	Superiore
24568-848	Grigio	10	160mm	2	EN 45545-2	Inferiore
24568-851	Grigio	10	160mm	2	EN 45545-2	Superiore

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
24568-853	No
24568-855	No
24568-856	No
24568-854	No
24568-847	No
24568-850	No
24568-848	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
24568-851	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE