


Guide Rail End Piece, PC

Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or Aluminum extrusion mid-piece. Available as type Standard or Accessory.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Guide rail end pieces (PC) for individual multi-piece guide rails with plastic or aluminum extrusion mid-piece

Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3

"Halogen-Free", according to IEC 61249-2-21

Mid-pieces available for standard PCB lengths (160, 220, 280 and 340 mm) and for special dimensions as 1000 mm version

Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

Can be bolted for higher shock and vibration requirements

Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available

SPECIFICHE

Funziona con:	Rack secondari; Custodie; Telaio
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Materiale:	Plastica rinforzata con fibre
Tipo di prodotto:	Terminale di guida

Table 1/1

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	È conforme a	Tipo	Unità confezione	Larghezza scanalatura	Spedizione rapida
-------------------	---------------------------	--------------	------	------------------	-----------------------	-------------------

64568-004	1	EN 45545-2	Standard	Coppia	2	No
64568-008	1	EN 45545-2	Accessorio	Coppia	2	No
64568-014	1	EN 45545-2	Standard	Coppia	2.5	No
64568-018	1	EN 45545-2	Accessorio	Coppia	2.5	No
64568-093	1	EN 45545-2	Piolo di codifica	Coppia	2.5	No
64568-094	1	EN 45545-2	Piolo di codifica	Coppia	2.5	No
64568-095	1	EN 45545-2	Piolo di codifica	Coppia	2.5	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE