


Guida multipezzo, estrusione di alluminio/plastica a metà pezzo



CARATTERISTICHE

Profilo centrale per il montaggio di guide per una larghezza scanalatura di 2,5 mm

sono necessari 2 pezzi terminali in plastica, che vengono spinti su entrambe le estremità del profilo centrale

Le guide possono essere agganciate alle guide orizzontali (estrusione al) o a piastre spesse 1,5 mm

Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Profondità scheda	Colore	Fine	Larghezza scanalatura	Materiale	Quantità imballaggio
34562-822	1000mm	Argento	Anodizzato	2.5	Alluminio	1
34562-814	220mm	Argento	Anodizzato	2.5	Alluminio	1
34562-815	280mm	Argento	Anodizzato	2.5	Alluminio	1
34562-813	160mm	Argento	Anodizzato	2.5	Alluminio	1
34562-816	340mm	Argento	Anodizzato	2.5	Alluminio	1

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
34562-822	Sezione centrale	Subracks, Casi, Telaio	No
34562-814	Sezione centrale	Subracks, Casi, Telaio	No
34562-815	Sezione centrale	Subracks, Casi, Telaio	No
34562-813	Sezione centrale	Subracks, Casi, Telaio	No
34562-816	Sezione centrale	Subracks, Casi, Telaio	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna può essere in confezione standard (SPQ). I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Una guida è composta da 1 coppia di pezzi di testa e 1 pezzo di profilo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte o/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE