


Inserto filettato per guide orizzontali, M2.5



L'inserto filettato è una striscia metallica con filettatura M2.5 e consente il fissaggio dei pannelli anteriori.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Le viti a collare utilizzate per il fissaggio dei pannelli anteriori a larghezza parziale devono essere lunghe 12,3 mm

Utilizzabile per tutte le guide orizzontali

SPECIFICHE

Funziona con:	Subracks; Casi
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Materiale:	Acciaio
Tipo di prodotto:	Inserto filettato
Fine:	Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Lunghezza	Spedizione rapida
34561-342	42HP	1	217.94mm	No
34561-384	84HP	1	431.3mm	No

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Lunghezza	Spedizione rapida
34565-196	196HP	1	1000.26mm	No
34561-328	28HP	1	146.82mm	No
34561-363	84HP	1	324.62mm	No
34561-320	20HP	1	106.18mm	No
34561-340	40HP	1	207.78mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE