


Supporto per ventole interscale con ventole



Supporto per ventole Interscale con ventole, per custodie da tavolo e chassis da 19". Disponibili in diverse misure e con tre versioni di ventole, con un volume di flusso d'aria da 10 a 170 m³/h.

CARATTERISTICHE

Supporto ventola per il montaggio sul fondo del contenitore

I ventilatori sono semplici da montare sul supporto della ventola utilizzando materiale di fissaggio antivibrazioni

I supporti per ventole si fissano al contenitore da tavolo con 2 piedini in plastica o al contenitore da 19" con 2 viti

Il supporto ventola non può essere utilizzato insieme alla piastra di montaggio (utilizzare invece la piastra di montaggio con supporto ventola integrato)

Per i dati tecnici dei ventilatori, vedere la consegna include

SPECIFICHE

Fine:	Alluminio-zincato
Tipo:	Vassoio della ventola
Tipo di prodotto:	Unità ventola
Tensione di ingresso CC:	12V min

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Pressione statica massima	Temperatura ambiente massima	Flusso d'aria
24830-101	80mm	25mm	1	95.41Pa	70°C	109m³/h
24828-104	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24830-102	80mm	25mm	1			

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Pressione statica massima	Temperatura ambiente massima	Flusso d'aria
24828-105	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-204	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-205	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-107	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-305	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24828-207	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-307	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h

Table 2/2

Codice a catalogo	Livello di rumorosità	Altezza	Materiale	Potenza	Famiglia di prodotti	Spedizione rapida
24830-101	44.62dB(A)	80mm	Acciaio			No
24828-104	18dB(A)	40mm	Acciaio	0.9W	Interscala	No
24830-102		80mm	Acciaio			No
24828-105	18dB(A)	40mm	Acciaio	0.9W	Interscala	No
24828-204	32dB(A)	80mm	Acciaio	2W	Interscala	No
24828-205	32dB(A)	80mm	Acciaio	2W	Interscala	No
24828-107	18dB(A)	40mm	Acciaio	0.9W	Interscala	No
24828-305	43dB(A)	119mm	Acciaio	5.3W	Interscala	No
24828-207	32dB(A)	80mm	Acciaio	2W	Interscala	No

Codice a catalogo	Livello di rumorosità	Altezza	Materiale	Potenza	Famiglia di prodotti	Spedizione rapida
24828-307	43dB(A)	119mm	Acciaio	5.3W	Interscala	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE