


Piastra di montaggio su scala intermedia con supporto ventola e ventole incorporati



Piastra di montaggio Interscale con supporto ventola e ventole integrati, per contenitori da tavolo e chassis da 19". Disponibile in diverse dimensioni e con tre versioni di ventole, con un volume di flusso d'aria da 10 a 170 m³/h.

CARATTERISTICHE

Piastra di montaggio (rialzata di 4 mm) con supporto ventola integrato, kit ventola incluso per le versioni con contenitore perforato

I ventilatori sono semplici da montare sulla piastra di montaggio utilizzando materiale di fissaggio con smorzamento delle vibrazioni

La piastra di montaggio si fissa in una custodia da tavolo con 4 piedini in plastica o in una custodia da 19" con 4 viti

Per i dati tecnici dei ventilatori, vedere la consegna include

SPECIFICHE

Fine: Alluminio-zincato

Tipo di prodotto: Piastra di montaggio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Altezza	Materiale	Famiglia di prodotti
24827-154	221mm	177mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-254			1		Acciaio	Interscala
24827-155	221mm	221mm	1	1mm	Acciaio	Interscala

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Altezza	Materiale	Famiglia di prodotti
24827-255	221mm	221mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-175	310mm	221mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-275	310mm	221mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-195	399mm	221mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-105	444mm	177mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-375	310mm	221mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-295	399mm	221mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-197	399mm	310mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-297	399mm	310mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-395	399mm	221mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-397	399mm	310mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-107	444mm	310mm	1	1mm	Acciaio	Interscala
24827-205			1		Acciaio	
24827-207			1		Acciaio	
24827-305			1		Acciaio	
24827-307			1		Acciaio	

Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
24827-154		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No

Codice a catalogo	Larghezza rack	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
24827-254		Piastra di montaggio		No
24827-155		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-255		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-175		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-275		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-195		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-105	19HP	Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-375		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-295		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-197		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-297		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-395		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-397		Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-107	19HP	Piastra di montaggio	Casi con fattore di forma ridotto	No
24827-205				No
24827-207				No
24827-305				No
24827-307				No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE