

Luci a LED per armadi



La luce per contenitore fornisce una soluzione compatta e flessibile e offre assemblaggio e installazione semplici e veloci. Per una maggiore flessibilità di montaggio, la luce a LED può essere fissata al contenitore con viti o fissata rapidamente a qualsiasi superficie piatta in acciaio con kit magnetici opzionali. È inoltre disponibile un sensore di movimento.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Le luci possono essere facilmente montate verticalmente o orizzontalmente.

Semplice cablaggio passante basato su un sistema plug-and-play.

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Luce

Table 1/3

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Tipo di accessorio	Tensione di ingresso CC	Lunghezza	Quantità nella confezione	Colore
57274	250V max	Luci			1	Nero
57275		Luci			2	Nero
57265	230V max	Luci	24V max	396mm	1	Nero
57272	250V max	Luci		3000mm	1	Nero

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Tipo di accessorio	Tensione di ingresso CC	Lunghezza	Quantità nella confezione	Colore
57273	250V max	Luci		1000mm	1	Nero

Table 2/3

Codice a catalogo	Profondità	Finitura	Altezza	Materiale	Tipo	Larghezza
57274	14mm	Opaca liscia	53mm	Plastica	Cabinet Light, Morsettiera	18mm
57275	4mm	Opaca liscia	30mm		Cabinet Light, Magnete	12mm
57265	40mm	Opaca liscia		Plastica	Cabinet Light	33mm
57272		Opaca liscia		Plastica	Cavo di collegamento	0.3mm
57273		Opaca liscia		Plastica	Cabinet Light	

Table 3/3

Codice a catalogo	Temperatura del colore	Tensione nominale	Temperatura di esercizio	Peso	Certificazioni	Spedizione rapida
57274		250V	60°C min	0.07kg		No
57275				0.08kg		No
57265	5800K	230V	-20 to 55°C	0.24kg	CE, RoHS	No
57272		250V	60°C min			No
57273		250V	60°C min	0.3kg		No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE