


Telaio MultipacPRO 19", acciaio, AlZn, parte superiore liscia e base



Questo telaio da 19" è una forma di supporto che accetta il montaggio orizzontale su scheda o il montaggio di componenti non standard come trasformatori o altri accessori per carichi pesanti generalmente montati su una piastra del telaio. Questa versione è realizzata in lamiera, rivestita al-Zn e presenta coperture superiori e inferiori lisce.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Acciaio (rivestimento AlZn) con pannello frontale in alluminio estruso

Pannello anteriore e posteriore rimovibile per una facile lavorazione

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Schermatura EMC: Circa 20 dB(A) a 2 GHz senza materiale di schermatura. >40 dB(A) a 1 GHz con l'aggiunta di una guarnizione in acciaio inossidabile tra il pannello anteriore e il corpo del contenitore

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-101

Schermatura EMC: Circa 20 dB(A) a 2 GHz senza materiale di schermatura. >40 dB(A) a 1 GHz con l'aggiunta di una guarnizione in acciaio inossidabile tra il pannello anteriore e il corpo del contenitore

SPECIFICHE

Fine:	Alluminio-zincato
Famiglia di prodotti:	MultipacPRO
Schermatura EMC:	No (adattabile a posteriori)
Tipo:	Solido

Materiale: Acciaio
Tipo di prodotto: Portasatelliti/telaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Larghezza utilizzabile	Montaggio	Conforme a.	Spedizione rapida
20860-122	1U	340mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No
20860-120	1U	220mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No
20860-121	1U	280mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No
20860-126	2U	280mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-127	2U	340mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare le maniglie anteriori separatamente.

I vetrini telescopici non possono essere utilizzati.

Ulteriori versioni con pannello frontale in acciaio (pizzeria) disponibili su richiesta.

Non è possibile utilizzare kit di montaggio interni standardizzati.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE