


Montaggio a pannello/scorrevole Novastar 19"



Il kit di montaggio a pannello/scorrevole Novastar da 19" con capacità di carico di 400 kg garantisce un facile montaggio di componenti da 19" sui longheroni di profondità.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio incassato di componenti da 19"

Per il montaggio su elementi di profondità (griglia da 25 mm)

Capacità di carico 400 kg

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Montaggio a scorrimento

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine	Altezza
27230-172	6U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	267.1mm
27230-173	9U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	400.45mm
27230-174	12U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	533.8mm
27230-175	16U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	711.6mm
27230-176	20U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	889.4mm
27230-177	25U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	1111.65mm
27230-197	29U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	1291mm
27230-178	34U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	1511.7mm
27230-179	38U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	1689.5mm
27230-180	43U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	1911.75mm
27230-181	47U	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere	2089.55mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Unità pacchetto	Certificazioni	Spedizione rapida
27230-172	Coppia	RoHS	No
27230-173	Coppia	RoHS	No
27230-174	Coppia	RoHS	No
27230-175	Coppia	RoHS	No
27230-176	Coppia	RoHS	No

Codice a catalogo	Unità pacchetto	Certificazioni	Spedizione rapida
27230-177	Coppia	RoHS	No
27230-197			No
27230-178	Coppia	RoHS	No
27230-179	Coppia	RoHS	No
27230-180	Coppia	RoHS	No
27230-181	Coppia	RoHS	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE