

Armadietto Novastar senza sportello e pannello posteriore



Armadi con telaio in alluminio dal design accattivante, ideali per applicazioni di elettronica generale, test e misurazione, audio/video e di trasmissione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Capacità di carico statico fino a 400 kg (vedere la tabella delle specifiche)

Tipo di protezione IP 20

Larghezza armadio solo 553 mm

Parti di rivestimento a filo

Tutti i montanti (anteriori e posteriori) con forature da 19"

Colori: RAL 7021 o combinazione di colori RAL 7021/RAL 7035

Telaio imbullonato pressofuso con estrusi in alluminio

Senza sportello e pannello posteriore

SPECIFICHE

Materiale telaio:	Alluminio
Materiale:	Alluminio; Acciaio
Tipo di prodotto:	Armadietto
Conforme a.:	IEC 60297-3-100

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Colore cornice	Altezza	Codice colore cornice	Materiale rivestimento	Larghezza
15230-001	9U	Grigio nero	456mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-002	12U	Grigio nero	589mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-003	12U	Grigio nero	589mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-004	16U	Grigio nero	767mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-005	16U	Grigio nero	767mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-006	20U	Grigio nero	945mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-007	20U	Grigio nero	945mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-008	20U	Grigio nero	945mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-009	25U	Grigio nero	1167mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-010	25U	Grigio nero	1167mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-011	34U	Grigio nero	1567mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-012	34U	Grigio nero	1567mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-013	38U	Grigio nero	1745mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-014	38U	Grigio nero	1745mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-015	43U	Grigio nero	1967mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-016	43U	Grigio nero	1967mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-017	47U	Grigio nero	2145mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
15230-018	47U	Grigio nero	2145mm	RAL 7021	Acciaio	553mm

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Colore cornice	Altezza	Codice colore cornice	Materiale rivestimento	Larghezza
16230-001	9U	Grigio nero	456mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-002	12U	Grigio nero	589mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-003	12U	Grigio nero	589mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-004	16U	Grigio nero	767mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-005	16U	Grigio nero	767mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-006	20U	Grigio nero	945mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-007	20U	Grigio nero	945mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-008	20U	Grigio nero	945mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-009	25U	Grigio nero	1167mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-010	25U	Grigio nero	1167mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-011	34U	Grigio nero	1567mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-012	34U	Grigio nero	1567mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-013	38U	Grigio nero	1745mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-014	38U	Grigio nero	1745mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-015	43U	Grigio nero	1967mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-016	43U	Grigio nero	1967mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-017	47U	Grigio nero	2145mm	RAL 7021	Acciaio	553mm
16230-018	47U	Grigio nero	2145mm	RAL 7021	Acciaio	553mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Colore rivestimento	Profondità	Carico statico	Codice colore rivestimento	Quantità imballaggio	Fine
15230-001	Grigio nero	600mm	200kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-002	Grigio nero	500mm	200kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-003	Grigio nero	600mm	200kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-004	Grigio nero	500mm	200kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-005	Grigio nero	600mm	200kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-006	Grigio nero	500mm	200kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-007	Grigio nero	600mm	200kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-008	Grigio nero	800mm	200kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-009	Grigio nero	600mm	200kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-010	Grigio nero	800mm	200kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-011	Grigio nero	600mm	400kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-012	Grigio nero	800mm	400kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-013	Grigio nero	600mm	400kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-014	Grigio nero	800mm	400kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-015	Grigio nero	600mm	400kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-016	Grigio nero	800mm	400kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-017	Grigio nero	600mm	400kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere
15230-018	Grigio nero	800mm	400kg	RAL 7021	1	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Colore rivestimento	Profondità	Carico statico	Codice colore rivestimento	Quantità imballaggio	Fine
16230-001	Grigio chiaro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-002	Grigio chiaro	500mm	200kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-003	Grigio chiaro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-004	Grigio chiaro	500mm	200kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-005	Grigio chiaro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-006	Grigio chiaro	500mm	200kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-007	Grigio chiaro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-008	Grigio chiaro	800mm	200kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-009	Grigio chiaro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-010	Grigio chiaro	800mm	200kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-011	Grigio chiaro	600mm	400kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-012	Grigio chiaro	800mm	400kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-013	Grigio chiaro	600mm	400kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-014	Grigio chiaro	800mm	400kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-015	Grigio chiaro	600mm	400kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-016	Grigio chiaro	800mm	400kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-017	Grigio chiaro	600mm	400kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere
16230-018	Grigio chiaro	800mm	400kg	RAL 7035	1	Verniciato a polvere

Table 3/3

Codice a catalogo	Spedizione rapida
15230-001	No
15230-002	No
15230-003	No
15230-004	No
15230-005	No
15230-006	No
15230-007	No
15230-008	No
15230-009	No
15230-010	No
15230-011	No
15230-012	No
15230-013	No
15230-014	No
15230-015	No
15230-016	No
15230-017	No
15230-018	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
16230-001	No
16230-002	No
16230-003	No
16230-004	No
16230-005	No
16230-006	No
16230-007	No
16230-008	No
16230-009	No
16230-010	No
16230-011	No
16230-012	No
16230-013	No
16230-014	No
16230-015	No
16230-016	No
16230-017	No
16230-018	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE